



BEECK Silikatvolltonfarbe

BEECKASF®
Aktiv Silikat Formulierung


Rein mineralisch pigmentierte Aktivsilikatfarbe nach VOB/C DIN 18363 2.4.1. für absolut lichtechte, unübertroffen dauerhafte mineralische Fassadenanstriche. Für Volltonanstriche sowie als Abtönfarbe

A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

		Gew. %
1. Bindemittel		
Kaliumsilikat (Wasserglas/Kieselsol, fest)	_____	5,5 – 9,5
2. Pigmente		
Titandioxid	_____	0,0 – 0,5
Chromoxidgrün	_____	11,0 – 16,0
Ultramarinblau	_____	9,0 – 13,0
Eisenoxide	_____	12,0 – 17,0
Mischphasenpigmente	_____	12,5 – 18,5
3. Füllstoffe		
Talkum/Feldspat/Aluminiumsilikat	_____	26,0 – 38,0
Kreide/Calcit/Calciumcarbonat	_____	2,5 – 7,5
Schwerspat	_____	0
4. Lösemittel		
Organische Lösemittel	_____	0
Wasser	_____	35,2 – 45,6
5. Additive		
Verdickungsmittel auf Zellulosebasis	_____	0,22
Netzmittel	_____	0,22
Entschäumer	_____	0,10
Acrylatdispersion als Stabilisator (fest)	_____	2,4 – 4,0
6. Topfkonservierung	_____	0
7. Filmkonservierung	_____	0

B) Rohstoffbasis

- A) Mineralische Bindemittel, z.B. Kaliwasserglas
- B) Mineralische Pigmente und Füllstoffe, z.B.
Eisenoxide, Kreide
- C) Wasser
- D) Organisch-synthetische Rohstoffe



Anteil der **mineralischen** und **regenerierbaren**
Rohstoffe (Kat. A, B, C) am Produkt: **97,3 %**

Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.